


unità di azionamento con valvola a sfera VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3L-B2-PB20

Codice prodotto: 8070268

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a sfera a 3 vie Attuatore oscillante
Tipo di azionamento	Pneumatico
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Conessioni della valvola di processo	Rp1/2
Indicazione della posizione di commutazione	Direzione scanalatura = direzione del flusso
Dimensione nominale DN	15
Pressione di lavoro	5.5 bar...8 bar
Pressione nominale PN	25
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gas inerti Acqua - senza vapore acqueo Fluidi neutri
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Punto di rugiada di almeno 10 °C inferiore alla temperatura ambiente e del fluido Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Temperatura del fluido	-20 °C...130 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Portata Kv del foro L	17 m³/h
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Materiale corpo	Ottone, nichelato
Codice corpo	CW617N
Materiale guarnizioni	HNBR PTFE
Materiale della sfera	Ottone, cromato
Numero materiale sfera	CW614N
Materiale albero	Ottone
Codice del materiale dell'albero	CW614N
Peso prodotto	1887 g

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione