

Kit servopresse YJKP

Codice prodotto: 8077950

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forza di pressatura	0 kN...17 kN
Corsa di lavoro	100 mm...400 mm
Lunghezza del cavo	5 m...15 m
Frequenza di scansione	1000 Hz
Protocollo	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC UA PROFINET IO TCP/IP
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di motore	Servomotore
Accelerazione max.	2 m/s ²
Ciclo di lavoro	100%
Velocità di alimentazione	0 mm/s...250 mm/s
Precisione in ± % FS	0.25 %FS
Carico utile max.	19.5 kg...95 kg
Peso prodotto	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Grado di protezione	IP20
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III