

# Kit di montaggio DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13

Codice prodotto: 8084191

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Basato su standard                       | EN 15081<br>ISO 5211                                                    |
| Dimensioni del pacchetto                 | 1                                                                       |
| Design                                   | Connettore femmina quadrato e attuatore quadrato<br>Kit di assemblaggio |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                               |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III                                                      |
| Peso prodotto                            | 830 g                                                                   |
| Collegamento 1, funzione                 | Uscita attuatore                                                        |
| Design attacco 1                         | SW14<br>Schema di foratura 05                                           |
| Collegamento 2, funzione                 | Riduzione uscita                                                        |
| Attacco 2, progettazione                 | SW14<br>Schema di foratura 05                                           |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |
| Materiale giunto                         | Acciaio inossidabile ad alta lega                                       |
| Materiale ponticello di montaggio        | Acciaio                                                                 |
| Materiale disco                          | Acciaio inossidabile ad alta lega                                       |
| Materiale viti                           | Acciaio inossidabile ad alta lega                                       |