

電気インターフェース
CPV10-GE-PT-8
製品番号: 1565761

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	71mm x 110mm x 38.25mm
診断	低電圧負荷電源
取付位置	任意
最大バルブ連数	8
極性保護	作動電圧用
ボーレート	38.4kbit/s, 230.4kbit/s
作動電圧範囲 DC エレクトロニクス/センサ	18 V...30 V
作動電圧範囲 DC 負荷電圧	21.6 V...26.4 V
負荷電圧の固有消費電力	700 mA
作動電圧時の消費電力	35 mA
定格作動電圧 DC 負荷電圧	24V
定格負荷電圧 DC	24 V
定格動作電圧 DC	24 V
プロトコル	I-Port IO-Link®
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
防爆保護タイプ ガス	Ex ec II Cgc X
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Gc(GB)
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 2(UKEX)
KC マーク	KC-EMV
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	93% 凝縮なし
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	200 g
I/O-Link, 接続技術	デバイス 5ピン
IO-Link, プロトコルのバージョン	Device V 1.0
IO-Link, 通信モード	COM2 (38.4kBaud), COM3 (230.4kBaud)

特徴	値
IO-Link, ポートクラス	B
IO-Link, ポート数	1
IO-Link, プロセスデータ幅 OUT	2バイト
IO-Link, 最小サイクル時間	デバイス 3.2ms
LED表示 バス独自	1x 通信ステータス
LED表示 製品固有	16x バルブステータス
材質: カバー	PA
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ PA
材質: ねじ付スリーブ	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠