


# Cilindro stopper DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2

Codice prodotto: 8090412

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa                                    | 30 mm                                                                                                          |
| Diametro pistone                         | 50 mm                                                                                                          |
| Ammortizzazione                          | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità<br>Ammortizzatore, regolabile, sul davanti |
| Posizione di montaggio                   | Verticale                                                                                                      |
| Funzionamento                            | A doppio effetto                                                                                               |
| Design                                   | Stelo con leva basculante                                                                                      |
| Rilevamento posizione                    | Tramite sensore di finecorsa                                                                                   |
| Rilevamento posizione leva basculante    | Via sensori induttivi                                                                                          |
| Protezione contro coppia/guida           | Asta di guida                                                                                                  |
| Pressione d'esercizio                    | 0.2 MPa...1 MPa                                                                                                |
| Pressione di lavoro                      | 2 bar...10 bar                                                                                                 |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III                                                                                             |
| Temperatura ambiente                     | 5 °C...60 °C                                                                                                   |
| Lunghezza ammortizzatore                 | 15 mm                                                                                                          |
| Forza d'impatto                          | 3000 N                                                                                                         |
| Peso prodotto                            | 1900 g                                                                                                         |
| Tipo di montaggio                        | Con foro passante                                                                                              |
| Attacco pneumatico                       | G1/8                                                                                                           |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                      |
| Materiale coperchio                      | Alluminio pressofuso                                                                                           |
| Materiale guarnizioni                    | NBR                                                                                                            |
| Materiale corpo                          | Lega di alluminio battuto                                                                                      |
| Materiale stelo                          | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                              |
| Materiale rullo                          | Acciaio                                                                                                        |