

# Cavo di collegamento NEBM-H7G2-E-15-Q14N-LE2

Codice prodotto: 8097206

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Designazione cavo                                        | Senza porta targhetta di identificazione               |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                              |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Angolare                                               |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                                     |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Dritto                                                 |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | Schema di collegamento H7, codificato per freno motore |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 2                                                      |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 2                                                      |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                                           |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Cavo                                                   |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                                       |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 2                                                      |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 2                                                      |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...30 V                                             |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC                 | 0 V...30 V                                             |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C                   | 5 A                                                    |
| Immunità alle sovratensioni                              | 2 kV                                                   |
| Lunghezza del cavo                                       | 15 m                                                   |
| Caratteristiche cavo                                     | applicabile su catene portacavi                        |
| Condizioni di test del cavo                              | Condizioni di test su richiesta                        |
| Raggio di curvatura del cavo posa fissa                  | 27 mm                                                  |
| Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile  | 55 mm                                                  |
| Diametro cavo                                            | 5.1 mm                                                 |
| Struttura del cavo                                       | 2 x 0,51 mm <sup>2</sup>                               |
| Sezione nominale conduttore                              | 0.51 mm <sup>2</sup>                                   |
| Sezione nominale del conduttore                          | AWG20                                                  |
| Estremità dei fili                                       | Bussola terminale                                      |
| Grado di protezione                                      | IP20                                                   |
| Nota sul grado di protezione                             | Nello stato assemblato                                 |
| Temperatura ambiente                                     | -40 °C...80 °C                                         |
| Temperatura ambiente con cavo mobile                     | -10 °C...80 °C                                         |

| Caratteristica                                  | Valore                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364 zona III                                    |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Grado di inquinamento                           | 3                                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione               |
| Materiale della guaina del cavo                 | PVC                                                   |
| Colore guaina del cavo                          | Nero                                                  |
| Materiale corpo                                 | PA                                                    |
| Colore corpo                                    | Bianco                                                |
| Materiale della guaina isolante                 | PVC                                                   |