


Attuatore lineare DFPC-125-125-D

Codice prodotto: 8110774

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione dell'attuatore valvola	125
Schema di foratura della flangia	F10
Corsa	125 mm
Diametro pistone	125 mm
Attacco raccordo filettato conforme allo standard	ISO 5210
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Pistone Stelo Tirante Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Pressione d'esercizio nominale	0.6 MPa 87 psi
Pressione di lavoro nominale	6 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova d'urto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Energia d'urto nelle posizioni terminali	1.1 J
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	7069 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	7363 N
Consumo d'aria sulla corsa di ritorno per 10 mm	0.825 l
Consumo d'aria sulla corsa di avanzamento per 10 mm	0.859 l
Massa in movimento per corsa 0 mm	1059.6 g

Caratteristica	Valore
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	38.9 g
Peso prodotto	4310 g
Peso base per corsa 0 mm	2968.9 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	107.4 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Sulla flangia secondo ISO 5210 Con perno distanziatore
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso a gravità
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale guarnizione raschiaolio dello stelo	TPE-U(PU)
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale delle guarnizioni statiche	NBR
Materiale tirante	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale tubo del cilindro	Lega di alluminio anodizzata