

# Pinza parallela DHPC-L-25-A-S-2

Codice prodotto: 8116869

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                               | Valore                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                   | 25                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corsa per dita di presa                      | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Massima precisione di sostituzione           | 0.2 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. gioco angolare del dito di presa ax, ay | 0 deg                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. gioco del dito di presa Sz              | 0 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rotazione simmetrica                         | 0.2 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precisione di ripetizione, pinza             | 0.02 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numero dita di presa                         | 2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo d'azionamento                           | Pneumatico                                                                                                                                                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                       | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funzionamento                                | A doppio effetto                                                                                                                                                                                                                              |
| Funzione pinza                               | Parallelo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forza di sicurezza della pinza               | senza                                                                                                                                                                                                                                         |
| Design                                       | Direzione di attacco sul lato<br>Metodo di montaggio piatto per dita di presa<br>Leva<br>Forza sequenza di movimenti ad impulsi                                                                                                               |
| Guida                                        | Guida a ricircolo di sfere                                                                                                                                                                                                                    |
| Rilevamento posizione                        | Tramite sensore di finecorsa                                                                                                                                                                                                                  |
| Varianti                                     | Metalli con rame, zinco o nichel come costituente principale sono esclusi dall'uso. Le eccezioni sono il nichel nell'acciaio, le superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine. |
| Pressione d'esercizio                        | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi                                                                                                                                                                                                       |
| Pressione di lavoro                          | 1 bar...8 bar                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza d'esercizio max. della pinza       | 3 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tempo di apertura minimo a 6 bar             | 162 ms                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo di chiusura min. a 6 bar               | 93 ms                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluido di lavoro                             | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo  | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)                                                                                                                                    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC     | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                                                                                                                                                       |
| Conformità PWIS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                |

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forza totale della pinza, apertura, 6 bar                 | 305.3 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forza di chiusura totale della pinza, a 6 bar             | 255.6 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forza di presa in apertura per dito di presa, a 6 bar     | 152.6 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar         | 127.8 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Momento di inerzia di massa                               | 2.14 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forza max. su dita di presa Fz statica                    | 155.9 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coppia massima alla pinza Mx statica                      | 4.83 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coppia massima alla pinza rispetto My statico             | 2.52 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coppia massima sulla pinza (Mz statico)                   | 2.52 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso prodotto                                             | 484 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di montaggio                                         | Montaggio diretto tramite foro passante<br>Montaggio diretto tramite filetto<br>Sul telaio di montaggio<br>Tramite foro passante e perno di serraggio<br>Tramite filetto femmina e perno di serraggio<br>Una delle due:                                                                                                                                          |
| Attacco pneumatico                                        | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale corpo                                           | Alluminio anodizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale dita di presa                                   | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |