


# Trasmissione EMGA-120-P-G8-SAS-100

Codice prodotto: 8141753

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	120 mm
Dimensione flangia motore	100 mm
Gioco torsionale	0.12 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	8:1
Velocità max. dell'attuatore	6500 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	120 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	1.431 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. motore	192 Nm
Efficienza max.	97 %
Rigidità torsionale	18 Nm/arcmin
Peso prodotto	6000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	120G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	100A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)