

## Kit di collegamento DADG-AK-G8-8-20

Codice prodotto: 8152361

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                               | 8                                              |
| Corsa                                                    | 20 mm                                          |
| Pressione d'esercizio                                    | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi        |
| Pressione di lavoro                                      | 1 bar...8 bar                                  |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Coppia di serraggio max.                                 | 1.2 Nm                                         |
| Tolleranza per la coppia di serraggio                    | ±10%                                           |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1 | 0.7 Nm                                         |
| Peso prodotto                                            | 8.3 g                                          |
| Attacco pneumatico                                       | M5                                             |
| Materiale adattatore                                     | Resina epossidica                              |
| Materiale guarnizioni                                    | NBR                                            |
| Materiale viti                                           | Acciaio rivestito                              |