

# Unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-E2-W-7-EX2

Codice prodotto: 8155220

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                       | 195 mm                                                                                                   |
| Profondità di fissaggio                         | 17 mm                                                                                                    |
| Altezza                                         | 132 mm                                                                                                   |
| Lunghezza                                       | 34 mm                                                                                                    |
| Spessore max. pannello frontale                 | 17 mm                                                                                                    |
| Orologio in tempo reale                         | Sì                                                                                                       |
| Protocollo PLC supportato                       | CoDeSys 3.X<br>Modbus RTU client<br>Modbus server RTU<br>Modbus TCP client<br>Server ModbusTCP           |
| Deviazione, del real time clock                 | < 100 ppm a 25 °C                                                                                        |
| Numero di colori                                | 16 M                                                                                                     |
| Display                                         | Con retroilluminazione                                                                                   |
| Tipo di display                                 | Colore TFT                                                                                               |
| Caratteristiche display                         | Touch Screen                                                                                             |
| Dimensione display                              | 7"                                                                                                       |
| Batteria di backup                              | Batteria al litio ricaricabile                                                                           |
| Risoluzione display                             | 1025 x 600 pixel                                                                                         |
| Consumo di energia elettrica                    | 12 W                                                                                                     |
| Approvazione                                    | Omologazione c UL us (OL)                                                                                |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva EMC<br>Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni UK per CEM<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364 zona III                                                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                       | -30 °C...80 °C                                                                                           |
| Umidità relativa dell'aria                      | 5 - 85 %<br>Non condensante                                                                              |
| Grado di protezione                             | IP67                                                                                                     |
| Nota sul grado di protezione                    | Nello stato assemblato                                                                                   |
| Temperatura ambiente                            | -20 °C...55 °C                                                                                           |
| Nota sulla temperatura ambiente                 | per montaggio verticale                                                                                  |
| Peso prodotto                                   | 700 g                                                                                                    |

| Caratteristica                                                 | Valore                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio                                              | Interfaccia VESA                                |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |
| Tipo di attacco della porta Ethernet                           | Connettore femmina                              |
| Interfaccia Ethernet, sistema di collegamento                  | RJ45                                            |
| Interfaccia Ethernet, modello di collegamento                  | 8                                               |
| Interfaccia Ethernet, velocità di trasmissione                 | 10/100 Mbit/s                                   |
| Interfaccia Ethernet, funzione                                 | Programmazione<br>Alimentazione di tensione PoE |
| Interfaccia Ethernet, specifiche                               | IEEE 802.3 af/at                                |
| Interfaccia USB, funzione                                      | Trasferimento file                              |
| Interfaccia UBS e, tipo di attacco                             | Connettore femmina                              |
| Interfaccia USB, tecnologia di collegamento                    | USB 2.0 tipo A                                  |
| Software di programmazione                                     | Designer Studio                                 |
| Dati CPU                                                       | 1 GB DI RAM                                     |
| Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE | Classe I, Div. 2 (US)                           |
| Protezione antideflagrante                                     | Classe I, Div. 2 (US)                           |
| Autorità che rilascia il certificato                           | UL E239998<br>UL E245518                        |