

# Kit di collegamento DADG-AK-G8-20-150

Codice prodotto: 8159797

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                               | 20                                             |
| Corsa                                                    | 150 mm                                         |
| Pressione d'esercizio                                    | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi        |
| Pressione di lavoro                                      | 1 bar...8 bar                                  |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Coppia di serraggio max.                                 | 3 Nm                                           |
| Tolleranza per la coppia di serraggio                    | ±10%                                           |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1 | 3 Nm                                           |
| Peso prodotto                                            | 58.6 g                                         |
| Attacco pneumatico                                       | G1/8                                           |
| Materiale adattatore                                     | Resina epossidica                              |
| Materiale guarnizioni                                    | FPM                                            |
| Materiale viti                                           | Acciaio rivestito                              |