


ソレノイドバルブ
CPE18-M1H-5J-QS-10
製品番号: 163159

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
操作方法	電動
幅	18 mm
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min
空気圧作動ポート	QS-10
作動電圧	24V DC
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
認証	c UL us - 認定 (OL)
海洋仕様	証明書を参照
証明書発行機関	DNV TAA000032J UL MH19482
保護等級	IP65 ソケット付 IEC 60529に準拠
呼び径	8 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	アクセサリでロック ノンロック
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流不可
バルブポジションマーク	ラベルホルダ
被服	ポジティブオーバーラップ
切換時間	13 ms
スイッチオン時間	100%
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	3300 µs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	3100 µs
コイル特性値	24V DC: 1.5W

特徴	値
許容電圧変動	-15%/+10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重大度 2 の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN 942017-5 および EN 60068-2-27 準拠の重要度 2 の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA 24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
電気接続	タイプ C
取付方法	取付穴付
パイロット排気 82 接続部	M5
パイロット排気 84 接続部	M5
パイロットエア接続 12	M5
パイロットエア接続 14	M5
エア接続ポート 1	QS-10
空気圧接続 2	QS-10
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	QS-10
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト