


ソレノイドバルブ  
CPE24-M1H-30L-QS-10  
製品番号: 163172

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                             |
|---------------------|-------------------------------|
| バルブ機能               | 3ポート, NO                      |
| 操作方法                | 電動                            |
| 幅                   | 24 mm                         |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 1250 L/min                    |
| 空気圧作動ポート            | QS-10                         |
| 作動電圧                | 24V DC                        |
| 使用圧力                | 0.25 MPa...1 MPa              |
| 作動圧力                | 2.5 bar...10 bar              |
| 構造                  | ピストンゲートバルブ                    |
| リセット方法              | エアスプリング                       |
| 認証                  | c UL us - 認定 (OL)             |
| 海洋仕様                | 証明書を参照                        |
| 証明書発行機関             | DNV TAA000032J<br>UL MH19482  |
| 保護等級                | IP65<br>ソケット付<br>IEC 60529に準拠 |
| 呼び径                 | 11 mm                         |
| シーリング原理             | ソフト                           |
| 取付位置                | 任意                            |
| 手動操作                | アクセサリでロック<br>ノンロック            |
| 制御方法                | パイロット式                        |
| パイロットエア供給           | 内部                            |
| 流れ方向                | 逆流れ不可                         |
| バルブポジションマーク         | ラベルホルダ                        |
| 被服                  | ポジティブオーバーラップ                  |
| 切換時間 オフ             | 33 ms                         |
| 切換時間 オン             | 50 ms                         |
| スイッチオン時間            | 100%                          |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 3300 µs                       |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 3100 µs                       |

| 特徴            | 値                                               |
|---------------|-------------------------------------------------|
| コイル特性値        | 24V DC: 1.5W                                    |
| 許容電圧変動        | -15%/+10%                                       |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                  |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                         |
| 耐振性           | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性          | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト         |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| 流体温度          | -5 °C...50 °C                                   |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                                   |
| 電気接続          | タイプC                                            |
| 取付方法          | 取付穴付                                            |
| パイロット排気82 接続部 | M5                                              |
| パイロットエア接続 12  | M5                                              |
| エア接続ポート 1     | QS-10                                           |
| 空気圧接続 2       | QS-10                                           |
| 空気圧ポート 3      | G3/8                                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                          |
| 材質 シール        | NBR                                             |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                                       |