

Valvola a manicotto VZQH-

Codice prodotto: 8174234

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a manicotto
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Connessioni della valvola di processo	Graffa per ASME-BPE, tipo A Graffa secondo DIN 32676, serie A G1/4 1/4 NPT
Dimensione nominale DN	6
Funzione valvola	2/2 vie, chiusa, monostabile
Direzione del flusso	Reversibile
Pressione fluido	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar
Media pressione	0 psi...87 psi
Pressione nominale PN	10
Pressione di scoppio	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Tipo di reset	Molla meccanica
Tipo di pilotaggio	Diretto
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::1] Acqua
Viscosità max.	4000 mm ² /s
Temperatura del fluido	-5 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	5 °C...30 °C
Portata Kv	0.7 m ³ /h
Tempo di accensione	1000 ms
Tempo di spegnimento	1000 ms
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristica	Valore
Codice corpo	1.4408
Materiale copertura corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Numero materiale della copertura corpo	1.4404 / AISI 316L
Materiale guarnizioni	FPM HNBR
Materiale elemento di chiusura	EPDM VMQ (silicone)
Peso prodotto	370 g...427 g
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale