


扁平シリンダ DZF-12- -P-A-S6

製品番号: 164002

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...200 mm
ピストン径	12mm 同等の直径
ロッド先端ねじ	M3
ピストンロッド +/- の最大ねじれ角	2.5 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	最大 120°C 耐熱シール
回転防止/ガイド	楕円ピストン
使用圧力	0.16 MPa...1 MPa
作動圧力	1.6 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...120 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.045 J
回転防止の最大トルク	0.1 Nm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	51 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	68 N
0mmストローク時の移動負荷	12 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	2 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	9 g
0mmストローク時の基本重量	96 g
取付方法	雌ねじ付 アクセサリ付 オプション:
空気圧接続	M5

特徴	値
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 ピストンシール	HNBR
材質 ピストンロッド	ステンレス