


Sottobase accoppiabile VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Codice prodotto: 8191781

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione integrata	Selettore aria pilota per la definizione dell'alimentazione dell'aria pilota (interna o esterna)
Direzione del flusso	Reversibile
Compatibile con	Unità di valvole VTUX-A-P Unità di valvole VTUX-A-S
Idoneità al vuoto	sì
Dimensioni (P x L x H)	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	6 Nm
Peso prodotto	57.9 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Attacco del servopilotaggio 12/14	per cartuccia da 12 mm
Scarico del servo pilotaggio 82/84	per cartuccia da 12 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale manicotto	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale fascetta	Acciaio inossidabile ad alta lega