

# Perno dell'albero DARF-Q13-16

Codice prodotto: 8200998

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                | 16                                                                      |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale                                                               |
| Per alesaggio                                             | Ø16                                                                     |
| Design                                                    | Perno dell'albero                                                       |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                   |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-C1-L                                                          |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Classe camera bianca                                      | Classe 9 secondo ISO 14644-1                                            |
| Temperatura di stoccaggio                                 | -20 °C...60 °C                                                          |
| Temperatura ambiente                                      | 0 °C...60 °C                                                            |
| Momento flettente massimo                                 | 4 Nm                                                                    |
| Carico assiale statico massimo                            | 140 N                                                                   |
| Peso prodotto                                             | 75 g                                                                    |
| Tipo di montaggio                                         | Tramite foro passante e bussola di centratura                           |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |
| Materiale perno dell'albero                               | Acciaio bonificato                                                      |