

Piastra di adattamento OAMC-PA-G14-4

Codice prodotto: 8205196

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale squadretta di fissaggio	Alluminio anodizzato
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Sottobase
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max.	1 Nm
Peso prodotto	215 g
Tipo di montaggio	Montaggio diretto tramite filetto
Fissaggio ventosa	Filetto femmina G1/4
Fissaggio ventosa, quantità	4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale piastra	Lega di alluminio forgiato anodizzato