


接続ケーブル
KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3
製品番号: 170239

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-101
追加機能	製品固有のピン割り当て
ケーブル名	アクセサリ付
接続頻度	500
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気ポート 1, 取付方法	SW18と長手方向のローレット付ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	プラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	M9x0.5
電気接続ポート 2, 芯数	7
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	6
電気ポート 2, 取付方法	ネジ式ロック
作動電圧範囲 DC	0 V... 50 V
40°Cでの通電容量	1 A
サージ電圧耐性	2 kV
シールド	はい
ケーブル長	0.3 m
ケーブル特性	ケーブルペア
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 可動ケーブル	75 mm
ケーブル径	5.6 mm
ケーブル構造	8x0.24mm ²

特徴	値
導体公称断面	0.24 mm ²
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...85 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	1
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	黒