

排気絞りバルブ
GRE-1/8-NPT
製品番号: 10057

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	流量音圧機能
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	NPT1/8
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	0 L/min...520 L/min
作動圧力	0 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...70 °C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...70 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠