

排気絞りバルブ  
GRE-1/2  
製品番号: 10353

FESTO



データシート

| 特徴                                | 値                              |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| バルブ機能                             | 流量音圧機能                         |
| 追加機能選択                            | サイレンサ付                         |
| エア接続ポート 1                         | G1/2                           |
| 調整部品                              | スリットねじ                         |
| 取付方法                              | ねじ込み式                          |
| 制御流れの標準流量                         | 3600 L/min                     |
| 標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi) | 0 L/min...4300 L/min           |
| 作動圧力                              | 0 bar...10 bar                 |
| 周囲温度                              | -10 °C...70 °C                 |
| 取付位置                              | 任意                             |
| 作動流体                              | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                      | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証                           | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度                              | -10 °C...70 °C                 |
| 製品質量                              | 75 g                           |
| ねじ付トラニオン材質                        | 鍛造アルミ合金                        |
| マテリアルに関する注意事項                     | RoHS準拠                         |
| 材質 シール                            | NBR                            |
| 材質 調整ねじ                           | 真鍮                             |