


ロータリリフトモジュール EHMB-20-100

製品番号: 1107096

FESTO



データシート

特徴	値
駆動ピニオン径	6 mm
ワーキングストローク	0 mm...100 mm
サイズ	20
回転角度	無限
ベルト分割	2 mm
取付位置	任意
減速機のタイプ	ベルトアクチュエータ
構造	電動ロータリリフティングモジュール ベルト
ギア比	4.5:1
位置検出	反射式センサ用
最大出力速度	300 1/min
最高入力速度	1350 1/min
最高速度	1.5 m/s
繰返し精度	±0,03 °
ノイズレベル	54 dB(A)
音圧レベルに関する情報	カバーを付けて: 57[dB(A)]
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	1000 kgcm ²
最高出力トルク	3.15 Nm
最高運転トルク	0.7 Nm
最大送り力 Fx	480 N
アイドリング駆動トルク	0.07 Nm
有効荷重基準値, 水平	3000 g
許容負荷基準値, 垂直	3000 g
製品質量	1716 g
移動負荷	705 g
材質 出力軸	鋼
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フランジ	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質: ドライブシャフト	ステンレス

特徴	値
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
保持部品材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 リテーナ	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 ベルト	グラスファイバーを含むポリクロロブレン