


ロータリリフトモジュール  
EHMB-20-200  
製品番号: 1107097

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                        |
|---------------|--------------------------|
| 駆動ピニオン径       | 6 mm                     |
| ワーキングストローク    | 0 mm...200 mm            |
| サイズ           | 20                       |
| 回転角度          | 無限                       |
| ベルト分割         | 2 mm                     |
| 取付位置          | 任意                       |
| 減速機のタイプ       | ベルトアクチュエータ               |
| 構造            | 電動ロータリリフティングモジュール<br>ベルト |
| ギア比           | 4.5:1                    |
| 位置検出          | 反射式センサ用                  |
| 最大出力速度        | 300 1/min                |
| 最高入力速度        | 1350 1/min               |
| 最高速度          | 1.5 m/s                  |
| 繰返し精度         | ±0,03 °                  |
| ノイズレベル        | 54 dB(A)                 |
| 音圧レベルに関する情報   | カバーを付けて: 57[dB(A)]       |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III        |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C           |
| 負荷慣性モーメント     | 1000 kgcm <sup>2</sup>   |
| 最高出力トルク       | 3.15 Nm                  |
| 最高運転トルク       | 0.7 Nm                   |
| 最大送り力 Fx      | 480 N                    |
| アイドリング駆動トルク   | 0.07 Nm                  |
| 有効荷重基準値, 水平   | 3000 g                   |
| 許容負荷基準値, 垂直   | 3000 g                   |
| 製品質量          | 1851 g                   |
| 移動負荷          | 885 g                    |
| 材質 出力軸        | 鋼                        |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                   |
| 材質: フランジ      | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理         |
| 材質: ドライブシャフト  | ステンレス                    |

| 特徴       | 値                   |
|----------|---------------------|
| 材質: カバー  | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト    |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト    |
| 保持部品材質   | 鍛造アルミ合金, アルマイト      |
| 材質 リテーナ  | 鍛造アルミ合金, アルマイト      |
| 材質 ベルト   | グラスファイバーを含むポリクロロブレン |