

隔壁ユニオン  
QSSK-8  
製品番号: 130639

FESTO



データシート

| 特徴           | 値                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ          | 標準                                                                                                                                                                |
| 呼び径          | 4.3 mm                                                                                                                                                            |
| 許容チューブタイプ    | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| チューブ挿入深さ     | 18.3 mm                                                                                                                                                           |
| 取付位置         | 任意                                                                                                                                                                |
| 形状           | 隔壁                                                                                                                                                                |
| 発注単位         | 1                                                                                                                                                                 |
| 構造           | Push-Pull方式                                                                                                                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| 温度依存性の使用圧力   | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| 作動電圧の情報      | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50℃)                                                                                                                                              |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                                                                                                                      |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可                                                                                                                                                             |
| 耐食性クラス KBK   | 1 - 低耐腐食性                                                                                                                                                         |
| LABS 認証      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| 周囲温度         | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| 製品質量         | 38 g                                                                                                                                                              |

| 特徴            | 値           |
|---------------|-------------|
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径8mm用 |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径8mm用 |
| 色 リリースリング     | 青           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠      |
| 材質 ハウジング      | PBT         |
| リリースリング材質     | POM         |
| チューブシール材質     | NBR         |
| チューブ止め具材質     | ステンレス       |