

# ユニオンストレート

## CRQS-12

製品番号: 130649

FESTO



### データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                |
| 呼び径           | 7.9 mm                                                            |
| 取付位置          | 任意                                                                |
| 形状            | ストレート形                                                            |
| 発注単位          | 1                                                                 |
| 構造            | Push-Pull方式                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)                                               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                      |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK    | 4 - 特に強度の耐腐食性                                                     |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                                                |
| 周囲温度          | -15 °C...120 °C                                                   |
| 製品質量          | 44 g                                                              |
| 使用可能なケーブル     | PFAN                                                              |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径12mm用                                                      |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径12mm用                                                      |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング      | ステンレス                                                             |
| リリースリング材質     | ステンレス                                                             |
| チューブシール材質     | FPM                                                               |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                                                             |
| スラストリングの材質    | ステンレス                                                             |