


マイクロフィルタ  
LFMA-3/4-D-MAXI-A-NPT  
製品番号: 173737

FESTO



データシート

| 特徴                | 値                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| シリーズ              | D                                       |
| サイズ               | Maxi                                    |
| ろ過度               | 0.01 µm                                 |
| ドレン               | 全自動式                                    |
| 作動圧力              | 2 bar...12 bar                          |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 2次側のエアクオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 空気清浄度等級のための標準流量   | 1900 L/min                              |
| 空気清浄度等級のための最小標準流量 | 500 L/min                               |
| フィルタ効率            | 99.9999 %                               |
| シェル保護             | メタル製ボウルガード                              |
| 耐食性クラス KBK        | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 流体温度              | 1.5 °C...60 °C                          |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 残存油分              | 0.01 mg/m³                              |
| 取付方法              | インライン<br>ブラケット付<br>オプション:               |
| 取付位置              | 垂直                                      |
| エア接続ポート 1         | NPT 3/4                                 |
| 空気圧接続 2           | NPT 3/4                                 |
| 材質 ハウジング          | 亜鉛加圧鋳造                                  |
| 材質: フィルタ          | ホウケイ酸ガラスファイバー                           |
| ボウル材質             | PC                                      |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS準拠                                  |