

マイクロフィルタ  
PFML-186-HP3-AST  
製品番号: 1364705

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|
| シリーズ                | L                                       |
| サイズ                 | 186                                     |
| 構造                  | ファイバフィルタ                                |
| ろ過度                 | 0.01 µm                                 |
| ドレン                 | 手動式                                     |
| 使用圧力                | 0 MPa...5 MPa                           |
| 作動圧力                | 0 bar...50 bar                          |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [2:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転不可                                  |
| 2次側のエアクオリティクラス      | ISO 8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮空気          |
| 空気清浄度等級のための標準流量     | 10220 L/min                             |
| 空気清浄度等級のための最小標準流量   | 3406 L/min                              |
| フィルタ効率              | 99.99998 %                              |
| 最大ドレン量              | 200 cm <sup>3</sup>                     |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証             | VDMA24364-ゾーン III                       |
| 食品産業における適合性         | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 流体温度                | 5 °C...60 °C                            |
| 周囲温度                | 5 °C...60 °C                            |
| 保管温度                | -10 °C...60 °C                          |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU圧力機器指令準拠                              |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 圧力機器規定に準拠                            |
| 取付方法                | インライン                                   |
| 取付位置                | 垂直 ±5°                                  |
| 材質 ハウジング            | 鍛造アルミ合金                                 |
| 材質: フィルタ            | ホウケイ酸ガラスファイバー                           |
| ボウル材質               | ステンレス                                   |
| 材質 シール              | NBR                                     |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                                  |
| 製品質量                | 17900 g                                 |

| 特徴 | 値 |
|----|---|
| 量  | 3 |