


# モータケーブル NEBM-S1W15-E-7-Q7-LE6

製品番号: 1450946

FESTO



## データシート

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| ケーブル名               | ラベルホルダなし                  |
| 電気接続 1, 機能          | フィールドデバイス側                |
| 電気接続 1, モデル         | 角形                        |
| 電気ポート 1, 接続種類       | ソケット                      |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し   | L型                        |
| 電気ポート 1, 接続方式       | Dサブ                       |
| 電気ポート 1, 芯数         | 15                        |
| 電気ポート 1, 占有ピン       | 10                        |
| 電気ポート 2, 機能         | 制御側                       |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ    | ケーブル                      |
| 電気接続ポート 2, 接続方式     | オープンエンド                   |
| 電気接続ポート 2, 芯数       | 6                         |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ  | 6                         |
| 作動電圧範囲 DC           | 0 V...72 V                |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                      |
| シールド                | はい                        |
| ケーブル長               | 7 m                       |
| ケーブル特性              | ケーブルベア                    |
| 曲げ半径, 可動ケーブル        | 80 mm                     |
| ケーブル径               | 8 mm                      |
| ケーブル構造              | 6x0.75mm <sup>2</sup>     |
| 導体公称断面              | 0.75 mm <sup>2</sup>      |
| 絶縁ケーブルの端            | ケーブル端スリーブ                 |
| 保護等級                | IP65                      |
| 保護等級に関する注記          | 組み立てられた状態                 |
| 周囲温度                | -40 °C...80 °C            |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -5 °C...80 °C             |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |

| 特徴         | 値          |
|------------|------------|
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| 材質: ケーブル被服 | TPE-U(PUR) |
| カラー ケーブル被服 | グレー        |