

クランプカートリッジ KP-6-180

製品番号: 178453

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
作用方向のクランプ種類	両側 スプリングによるクランプ, 圧縮空気で解放
構造	チルトディスク
バリエーション	片側ピストンロッド
使用圧力	1 MPa
作動圧力	10 bar
リリース圧	0.3 MPa 3 bar
クランプする部材	6 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
静的保持力	180 N
製品質量	15 g
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 スプリング	ばね鋼
材質ハウジング	アルミ アルマイト
材質 クランピングジョー	真鍮
材質: ピストン	POM