

継手
NPCK-C-D-G18-K8
製品番号: 1490383

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	4.9 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 85℃) 水蒸気: 0 ~ 0.15MPa, 0 ~ 1.5bar, 0 ~ 22psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) 水蒸気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度に関する情報	水蒸気: 最大120 °C
保護等級	IP69K
周囲温度	-20 °C...120 °C
周囲温度の情報	適切なホースとホースの最高使用圧力を使用することで, N PCK は-40 ~ 60°Cの範囲で使用することができます。
定格締付トルク	6.5 Nm
呼び締付トルクに関する注意事項	4Nm±10%(MPA-CのNPCK用)
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	13.4 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用
材質: ユニオンナット	ステンレス
ねじ付トラニオン材質	ステンレス

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
シールリング材質	PEEK