



ソレノイドバルブ  
MEBH-5/2-D-3-ZSR-C  
製品番号: 184507

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                 |
|------------------|-----------------------------------|
| バルブ機能            | 5/2 単安定                           |
| 操作方法             | 電動                                |
| 幅                | 65 mm                             |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 4500 L/min                        |
| 空気圧作動ポート         | サブベース サイズ3, ISO 5599-1 準拠<br>G1/2 |
| 作動電圧             | 24V DC                            |
| 使用圧力             | 0.2 MPa...1 MPa                   |
| 作動圧力             | 2 bar...10 bar                    |
| 構造               | ピストン ゲートバルブ                       |
| リセット方法           | エアスプリング                           |
| 保護等級             | IP65                              |
| 呼び径              | 14.5 mm                           |
| グリッド寸法           | 71 mm                             |
| 排気機能             | スロットル調整可                          |
| シーリング原理          | ソフト                               |
| 取付位置             | 任意                                |
| 規格準拠             | ISO 5599-1                        |
| 手動操作             | ノンロック                             |
| ISOコード           | 351                               |
| 制御方法             | パイロット式                            |
| パイロットエア供給        | 内部                                |
| 流れ方向             | 逆流れ不可                             |
| 切換時間 オフ          | 87 ms                             |
| 切換時間 オン          | 59 ms                             |
| コイル特性値           | 24V DC: 2.5W                      |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気   |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)           |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                        |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 流体温度             | -10 °C...50 °C                    |
| 周囲温度             | -10 °C...50 °C                    |

| 特徴            | 値                         |
|---------------|---------------------------|
| 製品質量          | 1000 g                    |
| 電気接続          | M72x1<br>センタープラグ<br>丸型モデル |
| 取付方法          | 取付穴付                      |
| パイロット排気84 接続部 | ダクトなし                     |
| エア接続ポート 1     | サブベース サイズ3, ISO 5599-1に準拠 |
| 空気圧接続 2       | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠  |
| 空気圧ポート 3      | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠  |
| 空気圧接続 4       | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠  |
| エア接続ポート 5     | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠  |
| 材質 シール        | NBR                       |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                 |