

# 手動操作 HAB-1/4

製品番号: 184586

FESTO



## データシート

| 特徴                                         | 値                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 呼び径                                        | 7 mm                                                           |
| 取付位置                                       | 任意                                                             |
| バルブ機能                                      | 排気エレメント                                                        |
| 作動圧力                                       | 0 bar...10 bar                                                 |
| 標準流量, 排気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi) | 165 L/min                                                      |
| 防爆                                         | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 作動流体                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気                                |
| 使用流体/制御流体の情報                               | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                        |
| 耐食性クラス KBK                                 | 2 - 適度な耐食性                                                     |
| LABS 認証                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| 流体温度                                       | -20 °C...80 °C                                                 |
| 周囲温度                                       | -20 °C...80 °C                                                 |
| 許容締付トルク                                    | 15 Nm                                                          |
| 取付方法                                       | ねじ込み式                                                          |
| エア接続ポート 1                                  | G1/4                                                           |
| 空気圧接続 2                                    | G1/4                                                           |
| マテリアルに関する注意事項                              | RoHS 準拠                                                        |
| 材質 ハウジング                                   | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理                                               |