


接続ケーブル
KMP3-25P-16-10
製品番号: 18625

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	DIN 41652 規格品
ケーブル名	アクセサリ付
接続頻度	50
製品質量	1303 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	25
電気ポート 1, 占有ピン	18
電気ポート 1, 取付方法	2x M3ねじ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	18
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	18
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	3 A
サージ電圧耐性	1 kV
ケーブル長	10 m
ケーブル特性	標準
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	45 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	90 mm
ケーブル径	8.5 mm
許容ケーブル径	±0.5mm
ケーブル構造	18 x 0.34mm ²
導体公称断面	0.34 mm ²
絶縁ケーブルの端	突合せカット

特徴	値
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...70 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保管温度	-25 °C...75 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PA
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金