


プラグ
SEA-GS-7
製品番号: 18666

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101
取付方法	ネジ付スリーブ付
ケーブルアウトレット	ストレート
製品質量	17 g
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の A コード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 取付方法	長手方向のローレット付ねじ式ロック
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート 2, 芯数	4
作動電圧範囲 DC	0 V...250 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°C での通電容量	4 A
サージ電圧耐性	2.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg 7
ケーブル径	3.3 mm...6 mm
許容ケーブル径	4 mm...6 mm
導体公称断面	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
保護等級	IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...85 °C
CE マーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	PBT
ハウジングのカラー	黒

特徴	値
ねじ式ロック材質	PBT
材質 シール	CR FPM
プラグ接点材質	真鍮 ホワイトブロンズ, コーティング