


ショートストロークシリンダ
AEVC-4-2,5-A-P
製品番号: 188052

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	2.5 mm
ピストン径	4mm
ピストンロッドのリトラクト時のバネの復帰力	1 N
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	プッシング 単動式
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	なし
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	4.9 N
移動負荷	0.15 g
製品質量	3 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付 オプション:
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 シール	HNBR NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 ピストンロッド	鍛造アルミ合金 アルマイト