

ショートストロークシリンダ AEVC-16-10-A-P

製品番号: 188106

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	10 mm
ピストン径	16mm
ピストンロッドのリトラクト時のバネの復帰力	5 N
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	プッシング 単動式
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	なし
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa 21.75 psi...145 psi
作動圧力	1.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	112 N
移動負荷	11 g
製品質量	49 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付 オプション:
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 ピストンロッド	高合金鋼