


扁平シリンダ
DZH-16- -PPV-A
製品番号: 150295

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...200 mm
ピストン径	16mm 同等の直径
ピストンロッド +/-の最大ねじれ角	3.1 deg
クッション	エアクッション, 両側調整可能
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
回転防止/ガイド	楕円ピストン
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
クッション長さ	14 mm
回転防止の最大トルク	0.5 Nm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	104 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	121 N
ストローク 10mm あたりの加算質量	11 g
0mmストローク時の基本重量	140 g
取付方法	雌ねじ付 アクセサリ付 オプション:
空気圧接続	M5
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	アルミ
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミ

特徴	値
材質 ピストンロッド	高合金鋼