



近接センサ
SIES-Q40B-PA-X-2L
製品番号: 150492

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 60947-5-2
認証	RCM マーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
算定スイッチング距離	15 mm
セーフティ措置を施したスイッチ間隔	12.2 mm
減少係数	アルミ = 0.3 ステンレス St 18/8 = 0.7 銅 = 0.25 真鍮 = 0.3 スチール St 37 = 1.0
周囲温度	-25 °C...85 °C
繰返し精度	0.75 mm
スイッチング出力	PNP
スイッチエレメント機能	両方
最大スイッチング周波数	100 Hz
許容スイッチング周波数 DC	100 Hz
温度依存の許容出力電流	<= 50°Cの場合 200mA <= 85°C時150mA
電圧降下	3.5 V
短絡抵抗	周期的
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
残存リップル	10%
無負荷電流	40 mA
極性保護	すべての電気接続用
電気接続	ねじ端子
プラグハウジング材質	PA PBT
ケーブルコネクタ	M20x1.5
許容ケーブル径	7.5 mm...12.5 mm
サイズ	40x40x120 mm
取付方法	取付穴付 フラッシュ
製品質量	230 g

特徴	値
材質 ハウジング	PET
運転準備完了表示	LED 緑
切換状態表示	LED 黄
保護等級	IP65
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
センサ追加情報の選択	特別モデル
電気出力	PNP
選択 センサ仕様	標準