


真空パッド  
ESS-6-SNA  
製品番号: 189278

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                      |
|----------------|----------------------------------------|
| 最小ワーク半径        | 15 mm                                  |
| 呼び径            | 2 mm                                   |
| サクシオンカップ径      | 6 mm                                   |
| サクシオンカップ容量     | 0.015 cm <sup>3</sup>                  |
| エジェクティンパルスの適合性 | 4 bar                                  |
| 接続位置           | 上                                      |
| 取付位置           | 任意                                     |
| 特別なプロパティ       | 帯電防止仕様                                 |
| サクシオンカップホルダの配置 | サイズ2                                   |
| サクシオンカップ形状     | 丸型 フラット                                |
| 使用圧力           | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力           | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力         | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi      |
| 表面抵抗           | 200 Ohm                                |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気           |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                              |
| LABS 認証        | VDMA24364-A1-L                         |
| 食品産業における適合性    | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                     |
| 周囲温度           | -10 °C...70 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力  | 1.1 N                                  |
| 定格作動圧力における横荷重  | 2 N                                    |
| 製品質量           | 0.2 g                                  |
| 取付方法           | 真空ポート経由                                |
| 真空接続           | 内径 4 mm                                |
| 色              | 黒/白点                                   |
| ショア硬さ          | 50 ±5                                  |
| ねじ付トラニオン材質     | 真鍮ニッケルめっき                              |

| 特徴            | 値      |
|---------------|--------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| サクシヨンカップ材質    | NBR    |