


プラグ
SEA-3GS-M8-S
製品番号: 192009

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-104 EN 61984
取付位置	任意
製品質量	6 g
発注単位	1
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	3
電気ポート 1, 取付方法	六角棒SW9および長手方向のローレット付ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート 2, 芯数	8
作動電圧範囲 DC	60 V
使用電圧範囲 AC	60 V
40°Cでの通電容量	3 A
サージ電圧耐性	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg 7
ケーブル径	2.5 mm...5 mm
導体公称断面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...85 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性

特徴	値
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
ねじ式ロック材質	亜鉛加圧鑄造, ニッケルめっき 亜鉛加圧鑄造, ニッケルめっき
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	真鍮, 金めっき