

# フィルタレギュレータ LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A

製品番号: 192393

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| サイズ              | Maxi                                      |
| シリーズ             | D                                         |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                  |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                    |
| ろ過度              | 40 µm                                     |
| ドレン              | 全自動式                                      |
| 構造               | 圧力計なしフィルタレギュレータ                           |
| 最大ドレン量           | 43 cm <sup>3</sup>                        |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                |
| 圧カインジケータ         | G1/4準備                                    |
| 使用圧力             | 0.2 MPa...1.2 MPa                         |
| 作動圧力             | 2 bar...12 bar                            |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...12 bar                          |
| 最大圧ヒステリシス        | 0.04 MPa                                  |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.4 bar                                   |
| 最高圧力ヒステリシス       | 5.8 psi                                   |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 6800 L/min                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | 5 °C...60 °C                              |
| 周囲温度             | 5 °C...60 °C                              |
| 製品質量             | 1600 g                                    |
| 取付方法             | インライン                                     |
| エア接続ポート 1        | G3/4                                      |
| 空気圧接続 2          | G3/4                                      |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                    |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                    |

| 特徴    | 値  |
|-------|----|
| ボウル材質 | PC |