

薄形シリンダ
AEVULQ-20- -P-A-S2
製品番号: 156332

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...25 mm
ピストン径	20mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	単動式
ピストンロッドエンド	雌ねじ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	スルーピストンロッド
回転防止/ガイド	角型ピストンロッド
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa 21.75 psi...145 psi
作動圧力	1.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.14 J
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	123 N
取付方法	オプション: 取付穴付 アクセサリ付
空気圧接続	M5
材質 フランジ付ボルト	スチール, 亜鉛メッキ
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 ダイナミックシール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ合金