


サービスユニット  
FRC-1-D-5M-O-MAXI  
製品番号: 192659

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| サイズ              | Maxi                                      |
| シリーズ             | D                                         |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                  |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^\circ$                          |
| ドレン              | マニュアル 回転式                                 |
| 構造               | 圧力計なしフィルタレギュレータ<br>比例式標準オイルミスト            |
| 最大ドレン量           | 80 cm <sup>3</sup>                        |
| ろ過度              | 5 $\mu$ m                                 |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                |
| 圧カインジケータ         | G1/4準備                                    |
| 使用圧力             | 0.1 MPa...1.6 MPa                         |
| 作動圧力             | 1 bar...16 bar                            |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...12 bar                          |
| 最大圧ヒステリシス        | 0.04 MPa                                  |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.4 bar                                   |
| 最高圧力ヒステリシス       | 5.8 psi                                   |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 7200 L/min                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [6:8:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 製品質量             | 2520 g                                    |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付                           |
| エア接続ポート 1        | G1                                        |
| 空気圧接続 2          | G1                                        |

| 特徴            | 値      |
|---------------|--------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング      | 亜鉛加圧鑄造 |
| ボウル材質         | PC     |