


サービスユニット
FRCS-1/2-D-MIDI
製品番号: 194912

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
作動ヒューズ	内蔵ロック付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	43 cm ³
ろ過度	40 μ m
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧ヒステリシス	0.02 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.2 bar
最高圧力ヒステリシス	2.9 psi
標準公称流量(DIN 1343)	2600 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1680 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 ハウジング	亜鉛加圧鑄造
ボウル材質	PC