

丸形シリンダ  
CRHD-50- -PPV-A-MC  
製品番号: 195515

FESTO



データシート

| 特徴                                   | 値                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ストローク                                | 10 mm...500 mm                 |
| ピストン径                                | 50mm                           |
| クッション                                | エアクッション, 両側調整可能                |
| 取付位置                                 | 任意                             |
| 構造                                   | ピストン<br>ピストンロッド                |
| 位置検出                                 | 近接センサ用                         |
| 作動圧力                                 | 1 bar...10 bar                 |
| 機能                                   | 複動式                            |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 耐食性クラス KBK                           | 3 - 高度の耐腐食性                    |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B2-L                 |
| 食品産業における適合性                          | 拡張マテリアル情報をご参照ください。             |
| 周囲温度                                 | -20 °C...80 °C                 |
| クッション長さ                              | 21 mm                          |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 990 N                          |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス    | 1178 N                         |
| 0mmストローク時の移動負荷                       | 340 g                          |
| ストローク 10mmあたりの加算質量                   | 25 g                           |
| 0mmストローク時の基本重量                       | 1792 g                         |
| ストローク 10mm あたりの加算質量                  | 57 g                           |
| 空気圧接続                                | G1/4                           |
| 材質: カバー                              | ステンレス                          |
| 材質 シール                               | NBR<br>TPE-U(PU)               |
| 材質 ハウジング                             | ステンレス                          |
| 材質 ピストンロッド                           | ステンレス                          |