


丸形シリンダ
CRHD-100- -PPV-A-MS-S6
製品番号: 195560

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	10 mm...500 mm
ピストン径	100mm
クッション	エアクッション, 両側調整可能
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	最大 120°C 耐熱シール
作動圧力	1 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...120 °C
クッション長さ	31 mm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	4418 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	4712 N
0mmストローク時の移動負荷	968 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	38 g
0mmストローク時の基本重量	8357 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	115 g
空気圧接続	G3/8
材質: カバー	ステンレス
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	ステンレス