


丸形シリンダ
ESNU-32-25-P-A
製品番号: 196377

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	25 mm
ピストン径	32mm
ロッド先端ねじ	M10x1.25
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.12 MPa...1 MPa
作動圧力	1.2 bar...10 bar
機能	プッシング 単動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.4 J
ピストンロッドのリトラクト時のバネの復帰力	30 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	30 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	442.2 N
移動負荷	144 g
0mmストローク時の移動負荷	121 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	9 g
製品質量	402 g
0mmストローク時の基本重量	370.5 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	15.5 g
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金

特徴	値
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	高合金鋼
材質: シリンダチューブ	ステンレス