


# パラレルグリッパ HGPL-63-60-A-B

製品番号: 3361492

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	63
グリッパジョーあたりのストローク	60 mm
最大交換精度	0.2 mm
グリッパジョーの最大角バックラッシュ ax, ay	0.2 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ Sz	0.05 mm
回転対称	0.2 mm
繰返し精度: グリッパ	0.03 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	複動式
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	なし
構造	ツインピストン ガイド ピストンゲートバルブ ティー ラックギヤ/ピニオン
位置検出	近接センサ用
作動圧力	3 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	1 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	410 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	330 ms
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量	940 g
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	5 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)開時のトータル把持力	2466 N
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持力	2742 N
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のグリッパジョーあたりの把持力	1233 N

特徴	値
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力	1371 N
負荷慣性モーメント	470.07 kgcm <sup>2</sup>
静的把持 Fzの最大力	9000 N
静的把持 Mxの最大モーメント	300 Nm
グリップジョーの最大トルク My, 静的	200 Nm
グリップジョーの最大トルク Mz, 静的	250 Nm
ガイドエレメントの再潤滑間隔	5 mil.cyc
製品質量	10460 g
取付方法	雌ネジおよびセンタリングスリーブ付 貫通穴およびセンタリングスリーブ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, 平滑アルマイト処理
グリップジョー材質	硬化鋼