


フート金具  
DAMH-Q12-12  
製品番号: 3371842

FESTO



データシート

| 特徴            | 値              |
|---------------|----------------|
| サイズ           | 12             |
| 取付位置          | 任意             |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C   |
| 許容締付トルク       | 2.4 Nm         |
| 製品質量          | 79 g           |
| 取付方法          | 取付穴付           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠         |
| 材質: ブラケット     | 亜鉛めっき鋼         |